

**Felületkefe Acélhuzal 0,30 mm, Kefe Ø D1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574755 40
GTIN	4067263935001
Árucikk kategória	57H

Leírás**Kivitel:**

Felületkefék, szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken vagy telepített gépeken. Kis és közepes felületek tisztításához és sorjázásához.

Műszaki leírás

Keferész hossza H ₁	20 mm
Sörte vastagsága	0,3 mm
Maximális fordulatszám	10500 min ⁻¹
Kefe Ø D ₁	40 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Termék fajtája	Ecsetkefe

