



Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 36



Rendelési adatok

Rendelés száma	955018 36
GTIN	4067263934950
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és **20 G x 16 G**, ill. 500 x 400 mm (Sz x Mé) fiók rasztermérettel.

914520 – 914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955018 méret: 1 db

HOLEX csillag-villáskulcs 613950 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

HOLEX irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640190 sz. 1/2 méret: 1 db

HOLEX toldószár 1/2 col 641020 sz. 125; 250 méret: 1–1 db

HOLEX T-hajtószár 1/2 col 641320 sz. 295 méret: 1 db

HOLEX kardáncsukló 1/2 col 641620 sz. 1/2 méret: 1 db

HOLEX 12-szög dugókulcs 1/2 col 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db

HOLEX 12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col 642520 sz. 17; 19; 21 méret: 1–1 db

HOLEX elektronikai lapos csavarhúzó, 660701 sz. 3,5; 5,5 méret: 1–1 db

HOLEX rövid lapos csavarhúzó, 664201 sz. 5,5 méret: 1 db

HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 2 méret: 1 db

HOLEX vanádium kombinált fogó 703000 sz. 180 méret: 1 db

HOLEX vízpumpafogó 706151 sz. 250 méret: 1 db

HOLEX lakatos kalapács, 750125 sz. 300 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Mélység G-ben	16
Szélesség	500 mm
Szélesség G-ben	20
Kivitel	Keményhab betét műhelykocsi-fiókhhoz
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Műhelyberendezés	Műhelykocsi
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613950 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613950 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613950 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613950 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613950 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613950 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613950 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613950 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613950 8
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640190 1/2
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 125 mm	641020 125

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 250 mm	641020 250
T-hajtósár, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641320 295
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641620 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642120 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642120 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642120 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642120 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642120 17
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642120 18
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642120 19
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642120 21
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642120 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642120 24
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642520 17
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642520 19
12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642520 21
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 5,5 mm	664201 5,5
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 1	668401 1
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 2	668401 2
Csavarhúzó Phillips-hez, rövid Kereszthorony méret 2	668471 2
Vanádium kombinált fogó, matt fényű Teljes hossz 180 mm	703000 180
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 250 mm	706151 250
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 300 g	750125 300
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955018	952001 955018