

HOLEX**Műhelytartozék készlet, Szerszámok száma: 23****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955015 23
GTIN	2050002075467
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

914520 – 914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 955015 méret: 1 db
HOLEX tolómérő 410200 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX mérőszalag, 462010 sz. 3 méret: 1 db
HOLEX alumínium vízmérték, 467435 sz. 300 méret: 1 db
HOLEX csillag-villáskulcs 613950 sz. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
HOLEX lapos csavarhúzó 660701 sz. 3,5; 5,5; 7 méret: 1–1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 1; 2; 3 méret: 1–1 db
HOLEX vanádium kombinált fogó 703000 sz. 180 méret: 1 db
HOLEX vízpumpafogó 706151 sz. 250 méret: 1 db
HOLEX telefonfogó, hajlított 713600 sz. 200 méret: 1 db
HOLEX oldalcsípőfogó, 725250 sz. 160 méret: 1 db
HOLEX univerzális kés 845039 sz. 160 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség	500 mm
Mélység G-ben	16
Szélesség G-ben	20
Mélység	400 mm
Szerszámok száma	23
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Műhelyberendezés	Műhelykocsi
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 955015	952001 955015
Tolómérőnónius 1/20 Méréstartomány 150 mm	410200 150
Mérőszalag Szalaghossz 3 m	462010 3
Alumínium vízmérték Hossz 300 mm	467435 300
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613950 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613950 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613950 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613950 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613950 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613950 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613950 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613950 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613950 8
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5

Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 7 mm	660701 7
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 1	668401 1
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 2	668401 2
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 3	668401 3
Vanádium kombinált fogó, matt fényű Teljes hossz 180 mm	703000 180
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 250 mm	706151 250
Telefonfogó, hajlított, matt fényű Teljes hossz 200 mm	713600 200
Oldalcsípőfogó, matt fényű Teljes hossz 160 mm	725250 160
Univerzális kés présöntött cink markolattal 18 mm Teljes hossz 160 mm	845039 160