

Garant**Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 33/43mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	274512 33/43
GTIN	4067263934974
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Sorozat	Eco
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Max. fogásmélység t_{max}	16 mm
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	43 mm

Adatlap

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	33 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	2 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét