



„BIG Basic Move” mechanikai szerszámkészlet 90 darabos, Szerszámok száma: 90



Rendelési adatok

Rendelés száma	680106 90
GTIN	4003773086222
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Átfogó szerszámkészlet összesen 90 márkás szerszámmal, melyek közül 12 a KNIPEX gyártmányú, kiváló minőségű szerszámokban. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval.

ABS-ből készült koffer, körbefutó alumínium kerettel.

Tartalma:

Oldalcsípőfogó: 1 db hossz 160 mm

Erősített oldalcsípőfogók: 1 db hossz 200 mm

Kompakt csapszegvágó CoBolt®: 1 db 731752 sz. 200 méret

Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db 623550 sz.

Telefonfogó vágóélel és egyenes pofákkal: 1 db

Telefonfogó vágóélel és hajlított pofákkal: 1 db

Elektronikai oldalcsípőfogó 140 mm: 1 db 726620 sz. 140 méret

Vízpumpafogó Cobra®: 1 db 705800 sz. 250 méret

Fogókulcs 250 mm: 1 db 813702 sz. 250 méret

ErgoStrip® univerzális kábelcsupaszító szerszám: 1 db 728091 sz. 8-13 méret

Összecsukható kábelkés: 1 db 844610 sz. 1 méret

Vízmérték: 1 db hossz 220 mm

Zyklop fém racsnikészlet, 1/4 col: 1 db 630295 sz. S méret (28 darabos)

Hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel és tartóval: 1 db 1,5 - 10 mm, 9 darabos

Csillag-villáskulcs készlet tartóban: 1 db 6-19 mm, 12 darabos

Automatikus pontozó: 1 db 60N - 130N

Csapszegkiütő készlet: 1 db, Ø 3-10 mm, 6 darabos

Fa colstok: 1 db, 2 méter hosszú

Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret

Csavarhúzó Philips-hez: 1-1 db 668260 sz. 1; 2; 3 méret

Csavarhúzó Pozidriv-hez: 1-1 db 668270 sz. 1; 2; 3 méret

Lapos csavarhúzó: 1-1 db 662200 sz. 3,5; 4 méret

Lapos csavarhúzó üthető véggel: 1-1 db 660300 sz. 5,5; 7; 9 méret

Csavarhúzó belső Torx®-hoz: 1-1 db 625500 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Elektronikai csavarhúzó Phillipshez: 1-1 db 668800 sz. 00; 0 méret

Lapos elektronikai csavarhúzó: 1-1 db 664600 sz. 1,5; 2,5 méret

Szerszámkoffer: 1 db 692613 sz. 1 méret

Figyelem:

A szállítás szerszámkofferben történik elhelyezett szerszámmal.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Szerszámkészlet

Tartozék

Kompakt CoBolt® csapszegvágó markolattal Teljes hossz
200 mm

731752 200

Multifunkciós kulcs TwinKey®

623550

Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips® Teljes hossz 140
mm

726620 140

Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott Teljes hossz 250 mm

705800 250

Fogókulcsok Teljes hossz 250 mm

813702 250

Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip® Kábel Ø-
höz 8-13 mm

728091 8-13

Villanyszerelő összecsucskható kés Típus 1

844610 1

Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög28 darabos Típus S

630295 S

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony
méret 1

668260 1

Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 2	668260 2
Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 3	668260 3
Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével Kereszthorony méret 1	668270 1
Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével Kereszthorony méret 2	668270 2
Csavarhúzó Pozidriv-hoz köracél pengével Kereszthorony méret 3	668270 3
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	662200 3,5
Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	662200 4
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 5,5 mm	660300 5,5
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 7 mm	660300 7
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllelés üthető véggel Pengeszélesség b 9 mm	660300 9
Csavarhúzó Torx®-hoz Torx® profil TX10	625500 TX10
Csavarhúzó Torx®-hoz Torx® profil TX15	625500 TX15
Csavarhúzó Torx®-hoz Torx® profil TX20	625500 TX20
Csavarhúzó Torx®-hoz Torx® profil TX25	625500 TX25
Csavarhúzó Torx®-hoz Torx® profil TX30	625500 TX30
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez Kraftform Micro Kereszthorony méret 0	668800 0
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez Kraftform Micro Kereszthorony méret 00	668800 00
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro Pengeszélesség b 1,5 mm	664600 1,5
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform-Micro Pengeszélesség b 2,5 mm	664600 2,5
„BIG Basic Move” szerszámkoffer Típus 1	692613 1

