

Garant**Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrás Ø tartománya: 51/67mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274512 51/67 |
| GTIN | 4067263934998 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Minimális 1. beszúrési Ø D_1 | 51 mm |
| Sorozat | Eco |
| Maximális 1. beszúrési Ø D_2 | 67 mm |
| Hozzávaló váltólapka | 273656 – 273749 sz. |

Adatlap

| | |
|------------------------------|------------------|
| Max. fogásmélység t_{\max} | 16 mm |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | igen |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |