

mimatic
Tool Systems**PolySAW alaptartó furattal, Típus: 16/26****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218210 16/26
GTIN	2050001737410
Árucikk kategória	29B

Leírás**Kivitel:**

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. **Quadrogon kapcsolódás** a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Felhasználás:

Kombinált marótüskén. **Csak PolySAW-G fűrészlapokkal.**

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

belső hűtés: igen

Gallér $\varnothing d_1$: 26 mm

Alaptartó $\varnothing d_2$: 32 mm

Gallérhossz L_1 : 20 mm

Teljes hossz L_{ges} : 42,5 mm

Felfogó furat \varnothing : 16 mm

Biztosító alátét: 219845

Műszaki leírás

Biztosító alátét	219845
------------------	--------

Alaptartó $\varnothing d_2$	32 mm
Gallérhossz L_1	20 mm
Gallér $\varnothing d_1$	26 mm
Teljes hossz L_{ges}	42,5 mm
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Lapkacsavar	219837 (SW3; 6,0 Nm)
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Szorítócsavar	219837
Alátét	219845