

Csavarhúzó bit készlet, Szerszámok száma: 69



Rendelési adatok

Rendelés száma	954749 69
GTIN	4067263906858
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954749 méret: 1 db
HOLEX 6-szög dugókulcs fej 1/4 col 631020 sz. 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret: 1–1 db
GARANT bit készlet, 61 darabos 676040 sz.: 1 db
GARANT táras csavarhúzónyél 676602 sz. 30 méret: 1 db
HOLEX adapter 1/4 col C 6,3 6-szög szárral 676950 sz. 4/4 méret: 1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	6
Mélység G-ben	8
Kivitel	szerszámkészlettel
Mélység	200 mm
Szélesség	150 mm
Szerszámok száma	69

LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×8
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954749	952001 954749
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
Bit készlet 61 darabos	676040
Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez mágnessel Pengehossz 30 mm	676602 30
Adapter 1/4 col C 6,3 6-szög szárral Típus 4/4	676950 4/4