

Garant

**Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 65/85mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	274513 65/85
GTIN	4067263950394
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø D_2	85 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	65 mm
Sorozat	Eco

Max. fogásmélység t_{\max}	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	2 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét