


Garant**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 26/34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274514 26/34
GTIN	4067263950431
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	26 mm
Max. fogásmélység t_{max}	16 mm
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	34 mm

Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	2 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét