

**Mitutoyo****Absolute mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	434065 25
GTIN	4946368850290
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Multifunkcionális standard mérőóra. Megbízható és egyszerűen kezelhető.

- **Kétirányú kommunikáció lehetséges pl. PC általi paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész).**
- **ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási helyzet egyszeri beállítása, amely ezután az abszolút nulla pont marad a következő elemcseréig.**
- **A nagy digitális/analóg kijelzőnek köszönhetően könnyen leolvashatók az értékek.**
- **0,5 µm digitális kijelzett érték ugrású modell kapható.**
- **Egyszerű számítások és a csúcsérték észlelése lehetséges.**
- **A kalibrálási tervre figyelmeztető funkcióval rendelkezik.**
- **A GO/±NG értékelés a felső és az alsó tűréshatár beállításával történik.**
- **Riasztás alacsony feszültség, beállítási hiba, érzékelőhiba, a kijelző túlfutása stb. esetén.**
- **A kijelző 330°-ban elforgatható.**
- **A funkciózár megvédi a mérőórát a jogosulatlan használattól.**

### Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Alkalmazás:

- **Abszolút lineáris kódoló elektrosztatikus kapacitással.**

- **Mérési frekvencia (MAX/MIN/RANGE): 50× másodpercenként.**
- **Szár átmérő: 8 mm.**
- **Mérőbetét: keményfém golyó, menet M2,5×0,45.**
- **Elem élettartam: kb. 2700 óra tartós üzem esetén.**

**Tartalom:**

Digitális mérőóra 1× CR2032 elemmel.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497081 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

## Műszaki leírás

Elem típusa	Gombelem
IP védettségi osztály	IP 42
Kalibrálás	C1
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Méréstartomány	0 - 25 mm
Ház vastagsága	44,2 mm
Befogószár Ø h6	8 mm
Be- / kikapcsoló	igen
Mérőerő	≤1,8 N
Befogószár hossza	19,5 mm
Ház Ø	59 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,02 mm
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	11 mm
Háttérvilágítású kijelző	nem
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Preset funkció	igen

Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra 10/58 mm

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100