


**Garant****Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, D1 / D2  
beszúrás Ø tartománya: 53/76mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	274518 53/76
GTIN	4067263950844
Árucikk kategória	21U

## Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

## Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	53 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	18 mm
Sorozat	Eco
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.

## Adatlap

Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	76 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét