

**Garant****Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2  
beszúrási Ø tartománya: 33/50mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 274519 33/50  |
| GTIN              | 4067263950905 |
| Árucikk kategória | 21U           |

## Leírás

**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készsár.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

## Műszaki leírás

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$ | 33 mm               |
| Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$ | 50 mm               |
| Max. fogásmélység $t_{max}$    | 18 mm               |
| Hozzávaló váltólapka           | 273656 – 273749 sz. |

## Adatlap

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Sorozat               | Eco              |
| Felhasználás módja    | balos            |
| belső hűtés           | igen             |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm             |
| Termék fajtája        | Lapkatartó betét |