

Garant**Marólapka 55°-os belső- és külső menethez, HB7735, Menet / coll: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218081 14
GTIN	4045197412768
Árucikk kategória	21D

Leírás**Kivitel:**

Stabil marólapkák a **nagy előtolások** és **nagy termelékenység** érdekében.

Kétélű

Felhasználás:

55°-os belső- és külső menethez B. S84 szabvány szerint: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Túrés osztály Medium Class A.

Figyelem:

Szerelésnél mindig ügyeljen a menetmaró lapka egységes oldalára, mivel ellenkező esetben menettorzulás fordul elő! (Jelöléssel rendelkező ill. jelölés nélküli oldalkivitel).

Előtolás f_z = HB 7720 acélban $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / fog}$.

Előtolás f_z = HB 7735 INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / fog}$.

Műszaki leírás

Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Bel- /kültéri felhasználás	Külső
Menet / coll	14

Bevonat	TiAlN
Menetemelkedés	1,814 mm
Vágóélek száma Z	13
Minőség	HB7735
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	G
Menetfajta	BSW
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	BSP
Menetfajta	BSP-LH
Menetfajta	BSW-LH
Profilszög	55 fok
Lapkaméret	25 mm
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	25 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
GG(G)	alkalmas	70 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	120 m/min	N

Olaj	feltételesen alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas
Levegő	feltételesen alkalmas