


**mimatic**  
Tool Systems**PolySAW alaptartó furattal, Típus: 19/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Árucikk kategória	29B

**Leírás****Kivitel:**

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. **Quadrogon kapcsolódás** a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

**Felhasználás:**

Kombinált marótüskén. **Csak PolySAW-G fűrészlapokkal.**

**Tartalom:**

Szorítólap és szorítócsavar.

belső hűtés: igen

Gallér  $\varnothing d_1$ : 30 mm

Alaptartó  $\varnothing d_2$ : 32 mm

Gallérhossz  $L_1$ : 20 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 42,5 mm

Felfogó furat  $\varnothing$ : 16 mm

Biztosító alátét: 219846

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	42,5 mm
------------------------	---------

Gallérhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Lapkacsavar	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Gallér Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Biztosító alátét	219846
Alaptartó Ø d <sub>2</sub>	32 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Szorítócsavar	219838
Alátét	219846