

mimatic
Tool Systems**Fűrészlap PolySAW-G Szélesség ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218220 50
GTIN	2050001737212
Árucikk kategória	29C

Leírás**Kivitel:**

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.

A PolySAW-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Műszaki leírás

Alaptartó típus	13/21
Ø D	50 mm
Lapkaszélesség E	6 mm
Fogásmélység $a_{e \max}$ műveletenként	14,2 mm
Vágóélek száma Z	32
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN
Előtolás f_z	0,015 mm

Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 13/21	218205 13/21
----------------------------------	--------------