

# Yale

## Elektromos láncos emelő CPV VEGO, Típus: 1-8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Elektromos láncos emelő **teheremelő horoggal** robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített **végállás kapcsoló** meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50% egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségű osztállyal, motorok IP55.

#### Figyelem:

Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Típus	1-8
Automatikus végső lekapcsolás	igen
Láncágak száma	1
Beállítható megcsúszó tengelykapcsoló	igen

Hajtóműcsoport FEM/ISO szerint	1AM
Normál emelési magasság	3 m
Teherbírás	1000 kg
Emelési sebesség	8 m/min
Teherbírás t	1 t
Súly	58 kg
Termék fajtája	Láncos emelő