


Garant

**Vario plus eco konvex lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 26/41 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	274521 26/41
GTIN	4067263962175
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	22 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Sorozat	Eco
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	41 mm

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	26 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét