


Garant**Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, D1 / D2
beszúrási Ø tartománya: 90/130mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	274523 90/130
GTIN	4067263962410
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500 – 274503, 274530, 274531 sz. készszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készszár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	28 mm
Sorozat	Eco
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	90 mm
Maximális 1. beszúrási Ø D_2	130 mm

Adatlap

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét