



## Akkus karos csiszoló, Típus: M12FBFL10



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 077717 M12FBFL10 |
| GTIN              | 4058546412432    |
| Árucikk kategória | 03L              |

### Leírás

#### Kivitel:

Extrém könnyű, akkumulátoros karos csiszoló (csak 1,0 kg, ill. 1,1 kg 2Ah akkumulátorral) a fáradtságmentes munkavégzéshez.

- **Két sebesség mód + változtatható fordulatszám-szabályozó.**
- **Hátramenet - lehetővé teszi a felhasználó számára a szalag irányának kiválasztását a szikrák/forgácsok irányának szabályozásához.**
- **360°-os szerszám nélküli fejbeállítás.**
- **Egykezes használat - lehetővé teszi a szűk területeken való munkavégzést, és ideális fej feletti munkavégzéshez.**

#### Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

#### Figyelem:

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz. alatt találja.

### Műszaki leírás

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Max. vibráció EN szerint           | 2,16 m/s <sup>2</sup> |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0                     |
| Csiszolószalag szélessége          | 10 mm                 |
| Akkumulátor típus                  | Lítium-ion            |
| Akkumulátor-feszültség             | 12 V                  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Energiaellátás   | Akkus                       |
| Szalagsebesség   | 0 - 1110 m/min              |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus      |
| Gyártó jelölése  | M12 FBFL10                  |
| Súly   | 1 kg                        |
| Fordulatszám-tartomány                                 | 0 - 14500 min <sup>-1</sup> |
| Csiszolószalag hossza                                  | 330                         |
| Termék fajtája   | Karos csiszoló              |