



Akkus karos csiszoló, Típus: M12FBFL13



Rendelési adatok

Rendelés száma	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Extrém könnyű, akkumulátoros karos csiszoló (csak 1,0 kg, ill. 1,1 kg 2Ah akkumulátorral) a fáradságmentes munkavégzéshez.

- **Két sebesség mód + változtatható fordulatszám-szabályozó.**
- **Hátramenet - lehetővé teszi a felhasználó számára a szalag irányának kiválasztását a szikrák/forgácsok irányának szabályozásához.**
- **360°-os szerszám nélküli fejbeállítás.**
- **Egykezes használat - lehetővé teszi a szűk területeken való munkavégzést, és ideális fej feletti munkavégzéshez.**

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Szalagsebesség	0 - 1105 m/min
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Csiszolószalag szélessége	13 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Max. vibráció EN szerint	1,69 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	12 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése	M12 FBFL13
Fordulatszám-tartomány	0 - 14500
Súly	1,1 kg
Csiszolószalag hossza	457
Termék fajtája	Karos csiszoló