

## ejendals

### Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 19, Kesztyűméret: 10



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	094121 10
GTIN	7392626001992
Árucikk kategória	04R

#### Leírás

##### Kivitel:

**Tegera® 19.** Univerzális hegesztőkesztyű hasított barkás marhabőrből. Nagyon robusztus és ellenállóképes. A csuklónál gumiszalaggal a jobb illeszkedés érdekében. Érintkező hőnek 100°C-ig ellenáll. Bélelt.

##### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

#### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	TEGERA 19
Kesztyűméret	10
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Hossz	320 - 365 mm
Hordozóanyag	Hasított barkás marhabőr

Bevonat változat	nincs bevonat
Tartalom	1
Anyag	Hasított barkás marhabőr
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Felhasználási tartomány	Allround
Érintkező hő max.	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	A típus
Hegesztési eljárás	MIG/MAG
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű