

## ejendals

### Munkavédelmi hegesztőkesztyű pár Tegera® 130A, Kesztyűméret: 11



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	094103 11
GTIN	7340118312422
Árucikk kategória	04R

#### Leírás

##### Kivitel:

**Tegera® 130A.** Béleletlen hegesztő kesztyű nagyon jó tapintási érzettel és megerősített mutatóujjal. A varratok **Kevlar® szálakat** tartalmaznak nagy igénybevételt jelentő munkakörnyezetekben történő használatra. Érintkező hőnek **100°C-ig ellenáll.**

##### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

#### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	TEGERA 130A
Kesztyűméret	11
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás	többször használatos
Hossz	300 - 350 mm
Hordozóanyag	Teljes barkás kecskebőr

Bevonat változat	nincs bevonat
Tartalom	12
Anyag	Teljes barkás kecskebőr
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Érintkező hő max.	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	B típus
Hegesztési eljárás	WIG
Festék	sárga / fehér
Szabvány	KAMPÓS POFA 407
Termék fajtája	Hegesztő kesztyű