




Központosító satu, Szélesség: 75mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	363300 75
GTIN	4067263950677
Árucikk kategória	30N

Leírás

Kivitel:

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen plazmanitridált és az alsó oldal finomra mart.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs csatlakozóval.**
- **Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (csak a 363300 sz. 75 mérethez) adaptálható központosító lappal.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363310 – 363324 sz.

Tartalom:

Alaptest, orsó, orsóanyák.

Opcionális tartozék:

656050 sz. nyomaték kulcs, 642229 12 sz. (a 75 méretnél), 642229 13 sz. (a 120 méretnél) dugókulcs fej, 363081 80 sz. és 361165 CS1 sz. szorító köröm, 363190 sz. GARANT befogócsap, 363079, 363080, 363085 sz. adapterlap, 363090 sz. magasító konzol (a 363079 számmal kombinálva) 358595 52/96 sz. szerelőállomás.

Figyelem:

A hozzávaló 363310 – 363324 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő.

Műszaki leírás

Súly	2,8 kg
B	75 mm
Magasság H	46 mm
L	130 mm
Szélesség	75 mm
Maximális szorítóerő	22 kN
Max. meghúzási nyomaték	75 Nm
Színkód	HOLEX ZS 75
Alapméret	52 mm
Termék fajtája	Gépsatu