

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 806, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094572 9 |
| GTIN | 7340118396644 |
| Árucikk kategória | 04R |

Leírás

Kivitel:

Tegera® 806. Bevonat nélküli vágásvédelmi kesztyű. Ideális száraz területeken történő felhasználáshoz. Vékony 18-as fonalsűrűségű kötéstechológia a maximális tapintásérzet érdekében. **ESD munkaállomásokhoz** alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől.

Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|------------|
| Gyártó jelölése | TEGERA 806 |
|-----------------|------------|

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Kesztyűméret | 9 |
| Tartalom | 6 |
| Kötéstechnológia | 18G |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| EN 388 | 1X42C |
| Hordozóanyag | karbon, üvegszál, poliészter, Spandex |
| Bevonat változat | nincs bevonat |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | szürke |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | C |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |