

## ejendals

### Kesztyű pár Tegera® 806, Kesztyűméret: 10



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	094572 10
GTIN	7340118396736
Árucikk kategória	04R

#### Leírás

**Kivitel:**

**Tegera® 806.** Bevonat nélküli vágásvédelmi kesztyű. Ideális száraz területeken történő felhasználáshoz. Vékony 18-as fonalsűrűségű kötéstechológia a maximális tapintásérzet érdekében. **ESD munkaállomásokhoz** alkalmas.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől.

Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

#### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	TEGERA 806
-----------------	------------

Kesztyűméret	10
Tartalom	6
Kötéstechnológia	18G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Hordozóanyag	karbon, üvegszál, poliészter, Spandex
Bevonat változat	nincs bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű