

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 806, Kesztyűméret: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	094572 7
GTIN	7340118396460
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 806. Bevonat nélküli vágásvédelmi kesztyű. Ideális száraz területeken történő felhasználáshoz. Vékony 18-as fonalsűrűségű kötéstechológia a maximális tapintásérzet érdekében. **ESD munkaállomásokhoz** alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől.

Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
--------------	---

Gyártó jelölése	TEGERA 806
Tartalom	6
Kötéstechnológia	18G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Hordozóanyag	karbon, üvegszál, poliészter, Spandex
Bevonat változat	nincs bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű