

**KÄRCHER****Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVRL-100DP****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Árucikk kategória	07D

**Leírás****Kivitel:**

Ipari porszívó, alkalmas **szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.**

- **Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.**
- **Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.**
- **A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.**

2 motoros 2,4 kW ipari porszívó **billentő futóművel, 100 literes tartállyal és integrált hordószivattyúval** az egyszerű és teljes üritéshez.

**Tartalom:**

Billentő futóművel és leeresztő tömlővel, töltöttségi szint kijelzővel. **Tartozékok nélkül.**

**Hozzávaló tartozékokat a 078524, 078529 sz. és a 078533 sz. alatt talál.**

**Figyelem:**

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

**Műszaki leírás**

Névleges csatlakoztatási szélesség	DN50 mm
------------------------------------	---------

Magasság	1320 mm
Tartálytérfogat	100 l
Teljesítményfelvétel	2400 W
Szélesség	660 mm
Vákuum	230 mbar
Súly	57 kg
Turbinák száma	2
Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Be- / kikapcsoló	igen
Energiaellátás	Vezetékes
Hossz	840 mm
Porkategória – porszívó	L
Levegő térfogatáram	148 l/s
Kábelhossz	6 m
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó