

**Garant****Vario plus eco lapkatartó egyenes, jobbos, Beszúrási szélesség w: 2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 274510 2      |
| GTIN              | 4067263962243 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Alkalmazható:**

274500; 274503; 274530 Vario plus eco tartó.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka).

**Figyelem:**

2 mm és 3 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység  $t_{max} = 21$  mm, max. 150 mm munkadarab Ø-re korlátozva. > 150 mm munkadarab Ø esetén  $t_{max} = 17$  mm érvényes. 4 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység  $t_{max} = 28$  mm, max. 150 mm munkadarab Ø-re korlátozva. > 150 mm munkadarab Ø esetén  $t_{max} = 24$  mm érvényes.

**Műszaki leírás**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. fogásmélység $t_{max}$ | 21 mm               |
| Lapkacsavar                 | 279815 9            |
| Hozzávaló váltólapka        | 273656 – 273749 sz. |
| Sorozat                     | Eco                 |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Felhasználás módja | jobbos           |
| belső hűtés        | igen             |
| Termék fajtája     | Lapkatartó betét |