

Garant**Vario plus eco lapkatartó egyenes, jobbos, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274510 3
GTIN	4067263886198
Árucikk kategória	21U

Leírás**Alkalmazható:**

274500; 274503; 274530 Vario plus eco tartó.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka).

Figyelem:

2 mm és 3 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység $t_{max} = 21$ mm, max. 150 mm munkadarab \emptyset -re korlátozva. > 150 mm munkadarab \emptyset esetén $t_{max} = 17$ mm érvényes. 4 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység $t_{max} = 28$ mm, max. 150 mm munkadarab \emptyset -re korlátozva. > 150 mm munkadarab \emptyset esetén $t_{max} = 24$ mm érvényes.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Max. fogásmélység t_{max}	21 mm
Lapkacsavar	279815 9
Sorozat	Vario plus Eco

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét