

**Garant****Vario plus Eco lapkatartó egyenes, jobbos, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274510 4
GTIN	4067263120407
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Alkalmazható:**

274500; 274503; 274530 Vario plus Eco tartó.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

**Figyelem:**

2 mm és 3 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység  $t_{max} = 21$  mm, max. 150 mm munkadarab  $\emptyset$ -re korlátozva. > 150 mm munkadarab  $\emptyset$  esetén  $t_{max} = 17$  mm érvényes. 4 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység  $t_{max} = 28$  mm, max. 150 mm munkadarab  $\emptyset$ -re korlátozva. > 150 mm munkadarab  $\emptyset$  esetén  $t_{max} = 24$  mm érvényes.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	63,3 mm
Lapkaméret	4 mm
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Max. fogásmélység $t_{max}$	28 mm

Lapkacsavar	279815 9
Sorozat	Vario plus Eco
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	28 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét