

**Garant****Vario plus eco lapkatartó egyenes, balos, Beszúrási szélesség w: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274511 2
GTIN	4067263120414
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Alkalmazható:**

274501; 274502; 274531 Vario plus eco tartó.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka).

**Figyelem:**

2 mm és 3 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység  $t_{max} = 21$  mm, max. 150 mm munkadarab  $\emptyset$ -re korlátozva. > 150 mm munkadarab  $\emptyset$  esetén  $t_{max} = 17$  mm érvényes. 4 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység  $t_{max} = 28$  mm, max. 150 mm munkadarab  $\emptyset$ -re korlátozva. > 150 mm munkadarab  $\emptyset$  esetén  $t_{max} = 24$  mm érvényes.

**Műszaki leírás**

Lapkacsavar	279815 9
Max. fogásmélység $t_{max}$	21 mm
Sorozat	Eco
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét