

Garant**Vario plus Eco lapkatartó egyenes, balos, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274511 3
GTIN	4067263120421
Árucikk kategória	21U

Leírás**Alkalmazható:**

274501; 274502; 274531 Vario plus Eco tartó.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka).

Figyelem:

2 mm és 3 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység $t_{max} = 21$ mm, max. 150 mm munkadarab \emptyset -re korlátozva. > 150 mm munkadarab \emptyset esetén $t_{max} = 17$ mm érvényes. 4 mm beszúrási szélességnél a beszúrási mélység $t_{max} = 28$ mm, max. 150 mm munkadarab \emptyset -re korlátozva. > 150 mm munkadarab \emptyset esetén $t_{max} = 24$ mm érvényes.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	21 mm
Sorozat	Vario plus Eco
Hozzávaló váltólapka	273656 – 273749 sz.
Lapkaméret	3 mm

Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét