

**Garant****Vario plus eco tartó egyenes 0°, balos, Szárszélesség b: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274501 25
GTIN	4067263120476
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

**Alkalmazható:**

274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541 sz. Vario plus eco lapkatartó.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	127,5 mm
Szárszélesség b	25 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Rögzítő	279928 7
Szerelőcsavar	279815 9

Rögzítőcsavar	279815 24
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó