


Garant**Vario plus eco tartó könyökös 90°, balos, Szárszélesség b: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274503 20
GTIN	4067263133056
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540 sz. Vario plus eco lapkatartó.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

Műszaki leírás

L ₁	54 mm
Szárszélesség b	20 mm
Szerelőcsavar	279815 9
L ₂	16 mm
Teljes hossz L	85 mm

Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó