

Garant**Vario plus eco tartó egyenes 0°, balos, Szárszélesség b: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274501 20
GTIN	4067263120469
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541 sz. Vario plus eco lapkatartó.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

Műszaki leírás

L ₂	43,5 mm
Teljes hossz L	112,5 mm
Szárszélesség b	20 mm
L ₁	54 mm
Rögzítő	279928 7
Szerelőcsavar	279815 9

Rögzítőcsavar	279815 24
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szerszámtartó