

mimatic
Roof Systems**Alaptartó Weldon szár, Típus: 19/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Árucikk kategória	29B

Leírás**Kivitel:**

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. **Quadrogon kapcsolódás** a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

belső hűtés: igen

Gallér $\varnothing d_1$: 30 mm

Gallérhossz L_1 : 55 mm

Teljes hossz L_{ges} : 128 mm

Szár $\varnothing D_s$ h₆: 32 mm

Biztosító alátét: 219846

Lapkacsavar: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

Műszaki leírás

Biztosító alátét	219846
Gallér $\varnothing d_1$	30 mm
Teljes hossz L_{ges}	128 mm
Szár $\varnothing D_s$ h ₆	32 mm
Gallérhossz L_1	55 mm
Lapkacsavar	219838 (SW3; 10,5 Nm)

Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Alátét	219846
Szorítócsavar	219838