



## Munkalámpa W6R-WORK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus, rugalmas, sokoldalú: A Ledlenser W6R Work akkor bizonyított, ha a szorul a helyzet, például kábelcsatornáknak vagy motorterekben. A talpon, mágnesen vagy akasztón történő rugalmas rögzítés mellett a kompakt munkalámpa kihajtható és forgatható lámpafejjel rendelkezik, amely a legszűkebb réseket is közvetlenül belülről világítja meg. A tipikus Ledlenser fényszórás biztosítja a szükséges pontosságot – akár széles területen, akár pontszerűen. A nagy teljesítményű akkumulátor USB-C-n keresztül tölthető. További okos jellemzői közé tartozik a jó fogást biztosító, érdesített felület, a praktikus szállítási védelem és az alacsony akkumulátor töltöttségre figyelmeztető funkció. Rugalmas munkalámpa két fényforrással a szórt vagy spot megvilágításához. Kihajtható (180°) és forgatható (270°) lámpafej a szűk munkaterületek megvilágításához. Robusztus műanyag ház jó fogású felületszerkezettel. Rugalmas rögzítés talppal, mágnessel és kihajtható fém kampóval. Hatékony Li-ion akkumulátor, egyszerűen feltölthető USB-C-n keresztül akku- és töltöttségi szint jelzővel.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Égő	LED modul
ATEX zóna	nincs

Gyártó jelölése	W6R Work
Súly	180 g
Színhőmérséklet	6000 - 7500 K
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Fényáram	220 - 600 lm
Teljes hossz	143 mm
Energiaellátás	Akkus
CRI érték	80
Teljes szélesség	31 mm
Világítási idő	2 - 6 óra
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 54
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Termék fajtája	Munkalámpa