



Ceruzalámpa W2R-WORK



Rendelési adatok

Rendelés száma	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Precíz lámpa, amely mindig kéznél van: A Ledlenser W2R WORK egy feltölthető ceruza- és vizsgálólámpa kisiparosok, építőipari dolgozók és mindenki számára, akik értékelik a mellényzseb méretű megbízható fényt. A jól bevált Ledlenser fényminőség pontos megvilágítást biztosít – akár széles területen szórt fénnel, akár pontszerűen a lámpafejen lévő spot-LED-del. A W2R Work egyszerűen csiptetővel rögzíthető a mellő zsebre. Az erős akkumulátor USB-C-n keresztül egyszerűen és gyorsan feltölthető. További okos jellemzői közé tartozik a jó fogást biztosító, érdesített felület, a praktikus szállítási védelem és az alacsony akkumulátor töltöttségre figyelmeztető funkció.

Kompakt vizsgálólámpa két fényforrással a széles felületű (szórt) vagy a pontszerű (spot) megvilágításhoz. Homogén prémium fényszórás a pontos és egyenletes megvilágításért. Robusztus műanyag ház jó fogású felületszerkezettel és praktikus csiptetővel. Hatékony Li-ion akkumulátor, egyszerűen feltölthető USB-C-n keresztül töltöttségi szint kijelző, az akkucsere a Ledlenser szerviz által lehetséges. A szállítási védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
CRI érték	70

Teljes szélesség	17 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Gyártó jelölése	W2R Work
Színhőmérséklet	6000 - 7500 K
Akkumulátor kapacitás	0,63 Ah
Égő	LED modul
Teljes hossz	176 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Világítási idő	1,5 - 7 óra
Fényáram	60 - 220 lm
Energiaellátás	Akkus
Súly	61 g
ATEX zóna	nincs
Termék fajtája	Munkalámpa