



## Munkalámpa W7R-WORK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Árucikk kategória	04B

### Leírás

#### Kivitel:

Okos, innovatív, sokoldalú: A Ledlenser W7R WORK az egyedülálló munkalámpa a profik számára a felhasználási körülményektől függően fokozatmentesen állítható színhőmérséklettel és a lámpafejben lévő további UV-fénnyel a szivárgás helyének meghatározásához vagy dokumentumok ellenőrzéséhez. A kihajtható és elforgatható lámpafej szűk munkaterületeket is elér. A tipikus Ledlenser fényezés biztosítja a szükséges pontosságot, és fokozatmentesen állítható semleges fehér és hideg fehér fény között. A W7R Work nagy teljesítményű akkumulátora USB-C-n keresztül tölthető. További hasznos funkciók közé tartozik a számos rögzítési lehetőség és a praktikus szállítási védelem.

- **Rugalmas prémium munkalámpa két fényforrással a széles felületű megvilágításhoz, valamint UV-fénnyel (365 nm) a szivárgás helyének meghatározásához és a dokumentumok ellenőrzéséhez.**
- **Fokozatmentesen állítható színhőmérséklet különböző felhasználási helyzetekhez.**
- **Kihajtható (180°) és forgatható (270°) lámpafej a szűk munkaterületek megvilágításához.**
- **Rugalmas rögzítés talppal, mágnessel és kihajtható fém kampóval.**
- **Hatékony Li-ion akkumulátor, USB-C-n keresztül tölthető.**

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

Világítási idő	2 - 5 óra
----------------	-----------

Gyártó jelölése	W7R Work
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
CRI érték	80
Égő	LED modul
Súly	180 g
Teljes szélesség	31 mm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Fényáram	220 - 600 lm
IP védettségi osztály	IP 54
Színhőmérséklet	4000 - 7500 K
ATEX zóna	nincs
Teljes hossz	143 mm
Termék fajtája	Munkalámpa