



Munkalámpa W5R-WORK



Rendelési adatok

Rendelés száma	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Robusztus, megbízható, erőteljes: A Ledlenser W5R Work a fény a profi kisiparosok szerszámkofferében. A tipikus Ledlenser prémium fényszórás még nagyobb munkaterületek esetén is pontos megvilágítást biztosít – akár széles felületen, vagy pontszerűen. A talpba integrált mágneseknek és akasztóknak köszönhetően a W5R Work bármikor rugalmasan pozícionálható és beigazítható. A nagy teljesítményű akkumulátor USB-C-n keresztül egyszerűen és gyorsan feltölthető. További okos jellemzők közé tartozik a fém csavar a kihajtható talp meghúzásához, az érdesített felület a jó fogáshoz és a praktikus szállítási védelem. Nagy teljesítményű munkalámpa két fényforrással a szórt vagy spot megvilágításához. Robusztus műanyag ház jó fogású felületszerkezettel. Rugalmas rögzítés és megvilágítás az akasztónak, mágnesnek és kihajtható mechanikának köszönhetően. Hatékony Li-ion akkumulátor, egyszerűen feltölthető USB-C-n keresztül akku- és töltöttségi szint jelzővel. A szállítási védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

CRI érték	80
Súly	153 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

Világítási idő	3 - 6 óra
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Gyártó jelölése	W5R Work
Fényáram	220 - 600 lm
Színhőmérséklet	6000 - 7500 K
IP védettségi osztály	IP 54
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes hossz	153 mm
Égő	LED modul
ATEX zóna	nincs
Teljes szélesség	38 mm
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Munkalámpa