



CeruzalámpaW2-WORK



Rendelési adatok

Rendelés száma	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Precíz lámpa, amely mindig kéznél van: A Ledlenser W2 WORK egy elemes ceruza- és vizsgálólámpa kisiparosok, építőipari dolgozók és mindenki számára, akik értékelik a mellényzseb méretű megbízható fényt. A jól bevált Ledlenser fényminőség pontos megvilágítást biztosít – akár széles területen szórt fénnel, akár pontszerűen a lámpafejen lévő spot-LED-del. A W2 Work egyszerűen csiptetővel rögzíthető a mellső zsebre. További okos jellemzői közé tartozik a jó fogást biztosító, érdesített felület, a praktikus szállítási védelem és az alacsony elemfeszültségre figyelmeztető funkció.A két AAA elem megbízhatóan és egyszerűen biztosítja a lámpa számára az energiát a következő használathoz.Kompakt zsebméret.Három fény opció, beleértve a lámpafejben lévő reflektor lencse fókuszált spot fényét.Akku töltöttségi szint kijelző.Integrált mágnes a fém felületeken való rögzítéshez (pl. acélgerendákon vagy motorokon).A billentő mechanika lehetővé teszi az optimális beigazítást a munkaterület optimális megvilágításához.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

ATEX zóna	nincs
Színhőmérséklet	6000 - 7500 K
Teljes magasság	176 mm

Súly	42 g
Gyártó jelölése	W2 Work
Elem típusa	Micro, AAA
Teljes hossz	24 mm
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 54
Fényáram	40 - 160 lm
A tartalmazott elemek száma	2
Égő	LED modul
Teljes szélesség	17 mm
CRI érték	70
Világítási idő	10 óra
Termék fajtája	Munkalámpa