



Munkalámpa W4R-WORK



Rendelési adatok

Rendelés száma	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Robusztus, sokoldalú, kompakt: A Ledlenser W4R Work munkalámpa a megbízható társ a műhelymunka mindennapjaiban. A tipikus Ledlenser prémium fényszórás a munkaterületek pontos és erős megvilágítását biztosítja – akár széles felületen, vagy pontszerűen. Az integrált mágneseknek és billenthető talpnak köszönhetően a W4R Work bármikor rugalmasan pozicionálható és beigazítható. A nagy teljesítményű akkumulátor USB-C-n keresztül egyszerűen és gyorsan feltölthető. További okos jellemzők közé tartozik a csiptető a munkaruházatra vagy felszerelésre rögzítéshez, az érdesített felület a jó fogáshoz és a praktikus szállítási védelem.

Kompakt munkalámpa két fényforrással a széles felületű (szórt) vagy a pontszerű (spot) megvilágításhoz. Robusztus műanyag ház jó fogású felületszerkezettel. Rugalmas rögzítés és megvilágítás a mágnesnek és billentő mechanikának köszönhetően. Hatékony Li-ion akkumulátor, egyszerűen feltölthető USB-C-n keresztül akku- és töltöttségi szint jelzővel. A szállítási védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Világítási idő	2 - 9 óra
Teljes szélesség	28 mm
Súly	91 g

Fényáram	60 - 220 lm
CRI érték	70
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
ATEX zóna	nincs
Gyártó jelölése	W4R Work
Égő	LED modul
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	0,76 Ah
Teljes hossz	163 mm
Energiaellátás	Akkus
IP védettségi osztály	IP 54
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Színhőmérséklet	6000 - 7500 K
Termék fajtája	Munkalámpa