



Csiptetős lámpa W1R-WORK



Rendelési adatok

Rendelés száma	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Ultrakompakt, nagy teljesítményű, sokoldalú: A Ledlenser W1R Work praktikus, csiptetős lámpa a kisiparosok, a biztonsági személyzet és a „csináld magad” rajongók számára. Bármikor könnyen rögzíthető munkaruhákhoz, sapkákhöz vagy fémfelületekhez a csiptetővel vagy a mágnessel. A bevált Ledlenser fényminőség két fényerő fokozatban biztosítja a pontos megvilágítást. A 360°-ban forgatható csuklónak és a billenthető lámpafejnek köszönhetően a kis lámpa pontosan ott világít, ahol szükség van rá. A integrált akkumulátor USB-C-n keresztül egyszerűen és gyorsan feltölthető. További okos jellemzői közé tartozik a jó fogást biztosító, érdesített felület, a praktikus szállítási védelem és az alacsony akkumulátor töltöttségre figyelmeztető funkció.

- **Ultrakompakt, feltölthető csiptetős lámpa két fényerő fokozattal.**
- **360°-ban elforgatható csukló és billenthető lámpafej a pontos és rugalmas megvilágításhoz.**
- **Rugalmas rögzítés robusztus csiptetővel vagy mágnessel.**
- **Integrált Li-ion akkumulátor; egyszerűen feltölthető USB-C-n keresztül akku- és töltöttségi szint jelzővel.**
- **A szállítási védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	3,7 V
Világítási idő	1,5 - 7 óra
IP védettségi osztály	IP 54
Teljes szélesség	38 mm
Gyártó jelölése	W1R Work
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	60 - 220 lm
Égő	LED modul
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
ATEX zóna	nincs
Teljes hossz	32 mm
Teljes magasság	76 mm
Színhőmérséklet	6000 - 7500 K
Súly	392 g
CRI érték	70
Akkumulátor kapacitás	0,74 Ah
Termék fajtája	Munkalámpa