

## Csupaszító szerszám készlet, Szerszámok száma: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	954386 4
GTIN	4067263103059
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártporusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

#### Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 954386 méret: 1 db  
GARANT fáziskereső, 665012 sz. 2,5 méret: 1 db  
GARANT oldalcsípőfogó, 725310 sz. 140 méret: 1 db  
JOKARI kábelcsupaszító 728065 sz. 8 – 13 méret: 1 db  
GARANT huzalcsupaszító fogó 728613 sz. 6 méret: 1 db

### Műszaki leírás

Kivitel	kábel megmunkáláshoz
Mélység	250 mm
Mélység G-ben	10
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8

Szerszámok száma	4
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×10
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 954386	952001 954386
Fáziskereső, különleges minőségű Élszélesség 2,5 mm	665012 2,5
Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 140 mm	725310 140
Kábelcsupasztító késekkel és pengével Kábel Ø-höz 8-13 mm	728065 8-13
Huzalcsupasztító fogó Vezeték keresztmetszet 6 mm <sup>2</sup>	728613 6