


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC Karcsú, ADB alak, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303825 12
GTIN	4067263239727
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **Balluffchip furat.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges, állítási út 10 mm.**
- **Rugalmas a közperselyek használata következtében.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308806 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	44,5 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	DIN 6359

Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Kivitel	BT-DC