

bimos



## Rendelési adatok

Rendelés száma	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Árucikk kategória	96B

## Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD műbőr bevonattal. Kényelmes és szellőző, strapabíró. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal. Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:

**Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.**

## Műszaki leírás

Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Sorozat	Work-Tec Ergo
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Háttámla magassága	580 mm
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Szék anyagának színe	fekete

Ülőlap mélység	470 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	590 - 860 mm
Termék fajtája	ESD munka forgószék

---

## Tartozék

ESD kerekek (1 készlet = 5 darab)	963189
-----------------------------------	--------