

bimos



## Rendelési adatok

Rendelés száma	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Árucikk kategória	96B

## Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD műbőr bevonattal. Kényelmes és szellőző, strapabíró. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlysabályozást is. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal. Súlysabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:

**Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.**

## Műszaki leírás

Sorozat	Work-Tec Ergo
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szék mélység állítási tartomány	60 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
A szék dőlésszögének beállítása fokban	6 fok
Szék anyagának színe	fekete

Háttámla magassága	580 mm
Háttámla magasságállítási tartomány	60 mm
Ülőlap mélység	470 mm
Ülőlap szélesség	460 mm
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	450 - 630 mm
Termék fajtája	ESD munka forgószék

---

## Tartozék

ESD kerekek (1 készlet = 5 darab)	963189
-----------------------------------	--------