

**Garant****Homlokmenesztő-készlet Morse-kúppal / hengeres, jobbos, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327455 5
GTIN	4067263558101
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

- **60°-os csúcshögű, konstans homlokmenesztő tárcsa esztergán és köszörűn való felhasználáshoz.**
- **homlokmenesztő rugóterhelésű, befogható központosító csúccsal a holtjátékmentes, stabil befogási helyzet érdekében.**
- **Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően.**
- **Csak a 321720, 311750 és 321770 számmal kombinálva.**
- **Praktikus a 630320 sz. GARANT rendszerdobozban.**

**Tartalom:**

- **1× homlokmenesztő alaptest 327465 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).**
- **2× központosító csúcs 327488 sz.**
- **2× menesztőtárcsa 327470 sz.**

**Műszaki leírás**

Központosító csúcs Ø	12; 16 mm
Munkatartomány Ø	21 - 40 mm
Munkatartomány Ø	33 - 64 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

**Tartozék**

HomlokmenesztőMorse-kúppal / hengeres Típus 5	327465 5
Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörültJobbos forgás Munkatartomány Ø 33-64 mm	327470 33-64
Központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 12 mm	327488 12
Központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 16 mm	327488 16
Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörültJobbos forgás Munkatartomány Ø 21-40 mm	327470 21-40