

Garant**Homlokmenesztő-készlet Morse-kúppal / hengeres, jobbos, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	327455 4
GTIN	4067263557999
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

- **60°-os csúcshögű, konstans homlokmenesztő tárcsa esztergán és köszörűn való felhasználáshoz.**
- **homlokmenesztő rugóterhelésű, befogható központosító csúccsal a holtjátékmentes, stabil befogási helyzet érdekében.**
- **Nagy körfutási pontosság a teljesen köszörült mechanikának köszönhetően.**
- **Csak a 321720, 311750 és 321770 számmal kombinálva.**
- **Praktikus a 630320 sz. GARANT rendszerdobozban.**

Tartalom:

- **1× homlokmenesztő alaptest 327465 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).**
- **2× központosító csúcs 327488 sz.**
- **2× menesztőtárcsa 327470 sz.**

Műszaki leírás

Munkatartomány Ø	17 - 32 mm
Munkatartomány Ø	26 - 50 mm
Központosító csúcs Ø	10; 16 mm
Termék fajtája	Homlokmenesztő

Tartozék

Központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 16 mm	327488 16
HomlokmenesztőMorse-kúppal / hengeres Típus 4	327465 4
Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörültJobbos forgás Munkatartomány Ø 17-32 mm	327470 17-32
Menesztőtárca közvetlen fogazással, köszörültJobbos forgás Munkatartomány Ø 26-50 mm	327470 26-50
Központosító csúcs homlokmenesztőhöz Központosító csúcs Ø D 10 mm	327488 10